



JOSAM play detectors

Une nécessité avant l'alignement des roues...




AM 900 K

Équipements conçus pour contrôler efficacement les usures des suspensions de roues et des parties articulées des essieux.

Afin d'obtenir un résultat de mesure fiable, il est primordial d'effectuer un pré-contrôle des jeux éventuels.


Les détecteurs de jeu JOSAM permettent de réaliser ces opérations en quelques minutes.



Le système de rotation du détecteur de jeu permet de contrôler simultanément le jeu éventuel de l'essieu et des articulations.

La rotation des plaques du détecteur permet le déplacement de la roue en avant, en arrière et latéralement.

Mise en place rapide. Trois boulons à extension assurent au système une totale stabilité.




L'AM 800 K se positionne directement sur le sol ou sur la fosse de l'atelier.

L'AM 900 K, équipé de plateaux pivotants, s'utilise uniquement sur les fosses.


Les détecteurs de jeu JOSAM sont utilisés sur les véhicules légers, les autobus et les poids lourds (tracteurs et remorques).

L'essieu à contrôler se place sur les plaques et le véhicule est immobilisé par son système de freinage.

L'utilisateur dirige l'orientation des plaques avec une poignée de manoeuvre. Une lampe halogène intégrée permet une meilleure observation de jeu éventuel sur le système de suspension des roues.



Contrôle sur essieux fixes



Contrôle sur essieu directeur



Référence	Article
AM 800 K	Détecteur de jeu pour le sol et la fosse
AM 900 K	Détecteur de jeu pour la fosse
AM 975 K	Kit de flexibles pour détecteur de jeu

Caractéristiques techniques

Pression max. sur essieu: 13 tonnes en phase de contrôle (véhicule stabilisé). 20 tonnes en phase de montage (véhicule en mouvement sur les plaques afin d'être positionné)

Tension-réseau: 3 x 400 V standard 50 Hz. (autres tensions sur commande préalable)

Amplitude latérale: ~ 80 mm (AM 800 K) ~80 mm (AM 900 K)

Amplitude longitudinale: ~150 mm (AM 800 K) ~135 mm (AM 900 K)

Distribué par:

Fabricant:



JOSAM[®]

Box 419 ■ SE-701 48 ÖREBRO ■ Suède
Tel.: +46 19 30 40 00 ■ Fax +46 19 32 03 16
E-mail: info@josam.se ■ Internet: www.josam.se