




AM 800 K 400V/10169

Play detector, floor+pit (3x380-400 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE, 2,2 kW)


Speldetektor, golv+servicegrop (3x380-400 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE, 2,2 kW)

Spieldetektor, Boden+Servicegruben (3x380-400 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE, 2,2 kW)

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	AM1759	10418	1	Bracket for remote control	Konsol till manöverhandtag	Ablage für Fernbedienung
2	AM800-1	10648	1	Play detector right	Speldetektor höger	Spieldetektor rechts
3	AM800-2	10649	1	Play detector left	Speldetektor vänster	Spieldetektor links
4	AM905	10663	1	Control handle with lamp	Manöverhandtag med lampa	Fernbedienung mit Lampe
5	AM920	10666	1	Electric driven hydraulic pump	Elhydraulisk pump	Elektrohydraulische Pumpe
6	AM926	10674	1	Electric cabinet	Elskåp	Elektronikschrank
7	1311301008	30774	2	Hydraulic oil 5 l	Hydraulolja 5 l i plastdunk	Hydrauliköl 5 l



Speldetektorn installeras direkt på verkstadsgolvet
 Der Spieldetektor installiert direkt auf dem Boden
 The play detector can be installed directly on the floor



...eller i servicegropen.
 ...oder in der Servicegrube.
 ...or in the service pit.

Be sure to choose the correct mains for your workshop (400V/115V/230V).

Tänk på att välja rätt spänning för din verkstad (400V/115V/230V).

Bitte wählen Sie die korrekte Spannung für Ihre Werkstatt (400V/115V/230V).



AM 975 K/10175

Mounting kit for AM 800 K/AM 900 K Monteringsats till AM 800 K/AM 900 K Montagesatz für AM 800 K/AM 900 K

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	AM927	10676	2	Hose 4 m	Slang 4 m	Schlauch 5 m
2	AM928	10677	2	Hose 5 m	Slang 5 m	Schlauch 5 m



At extra cost hoses are available in different lengths.

Slangar av annan längd levereras mot extrakostnad.

Schläuche anderer Längen können gegen Aufpreis geliefert werden.


AM 800 K 115V/10170

Play detector, floor+pit (1x110-120 V, 60 Hz, 1Ph+N+PE, 2,2 kW)

Speldetektor, golv+servicegrop (1x110-120 V, 60 Hz, 1Ph+N+PE, 2,2 kW)

Spieldetektor, Boden+Servicegruben (1x110-120 V, 60 Hz, 1Ph+N+PE, 2,2 kW)

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	AM1759	10418	1	Bracket for remote control	Konsol till manöverhandtag	Ablage für Fernbedienung
2	AM800-1	10648	1	Play detector right	Speldetektor höger	Spieldetektor rechts
3	AM800-2	10649	1	Play detector left	Speldetektor vänster	Spieldetektor links
4	AM905	10663	1	Control handle with lamp	Manöverhandtag med lampa	Fernbedienung mit Lampe
5	AM920-115V	10667	1	Electric driven hydraulic pump 115V	Elhydraulisk pump 115V	Elektrohydraulische Pumpe 115V
6	AM926-115V	10675	1	Electric cabinet 115V	Elskåp 115V	Elektronikschrank 115V
7	1311301008	30774	2	Hydraulic oil 5 l	Hydraulolja 5 l i plastdunk	Hydrauliköl 5 l






AM 800 K 230V/14267

Play detector for floor 230V (3x200-240 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE, 2,2 kW)

Speldetektor för golv 230V (3x200-240 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE, 2,2 kW)


Spieldetektor für Boden 230V (3x200-240 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE, 2,2 kW)

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	AM1759	10418	1	Bracket for remote control	Konsol till manöverhandtag	Ablage für Fernbedienung
2	AM800-1	10648	1	Play detector right	Speldetektor höger	Spieldetektor rechts
3	AM800-2	10649	1	Play detector left	Speldetektor vänster	Spieldetektor links
4	AM905	10663	1	Control handle with lamp	Manöverhandtag med lampa	Fernbedienung mit Lampe
5	AM920-230V	14269	1	Electric driven hydraulic pump 230V	Elhydraulisk pump 230V	Elektrohydraulische Pumpe 230V
6	AM926-230V	14270	1	Electric cabinet 230V	Elskåp 230V	Elektronikschrank 230V
7	1311301008	30774	2	Hydraulic oil 5 l	Hydraulolja 5 l i plastdunk	Hydrauliköl 5 l





Instructions and measurements for AM 800 K Anvisningar och mått till AM 800 K Hinweise und Maße für AM 800 K



AM800-1,2

OBS! Kontrollera att golvytan som plattan monteras på är PLAN. Om ej, måste ytan slipas eller spacklas.
Achtung! Werkstatboden unter den Platten auf Unebenheiten prüfen, evtl. Unebenheiten mit Schleifmaschine oder Spachtelmasse beseitigen.
N. B. Check that the floor surface under the plate is completely LEVEL. Otherwise, use a surface grinder or level floor with filling material